

**Dräger****Engasmätare Pac® 6000, Typ: CO****Beställningsdata**

Ordernummer	097198 CO
GTIN	4026056020508
Artikelklass	09J

**Beskrivning****Utförande:**

Tidsbegränsad till två efter första användningstillfället av enheten.

De personliga engasmätaren Pac® 6000 och 6500 mäter snabbt och exakt en viss gas. Enkel betjäning tack vare display utan text, tydlig färgkodning och robust hölje med bra grepp.

Trippellarm: akustiskt, optiskt och vibration. Snabba sensorsvarstider även under svåra förhållanden. Mätning och direktvisning av någon av följande gaser: CO (kolmonoxid), H<sub>2</sub>S (vätesulfid), SO<sub>2</sub> (svaveldioxid) eller O<sub>2</sub> (syrgas).

**Funktion:**

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

**OBS!:**

Gasmätteknik är av säkerhetsskäl undantagen från returer.

IP-skyddsklass: IP 68

Sensor för gastyp: Kolmonoxid

mätområde: 0 - 2000 ppm

Larmtröskel A1/A2: 30 / 60 ppm

**Teknisk beskrivning**

Larmtröskel A1/A2	30 / 60 ppm
mätområde	0 - 2000 ppm
IP-skyddsklass	IP 68
Sensor för gastyp	Kolmonoxid
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	1
kemisk struktur	Litiumtionylklorid
Batterityp	Mignon, AA
Produktslag	Engasmätare