

**Dräger****Mätrörssats, 10 delar, Typ: FORM****Beställningsdata**

Ordernummer	097202 FORM
GTIN	4026056055999
Artikelklass	09J

**Beskrivning****Utförande:**

Mätröret består av ett tunt glaströr som är fusionerat i ändarna. Inuti röret finns ett kemiskt reaktivt fyllnadslager. För mätning bryter man av ändarna på röret och sticker in röret i gasdetektorpumpen. Genom att klämma ihop pump leds luften som ska analyseras in i röret, som därigenom färgar fyllnadsskiktet när den reagerar med motsvarande gas. Avläsning av koncentrationen sker via en inbyggd skala.

Dräger-rör för mätning av kolmonoxid, ammoniak, svavelväte och formaldehyd.

**OBS!:**

Ett urval på cirka 300 olika rörtyper finns tillgängligt på begäran. Det gör att mer än 500 olika ämnen kan detekteras snabbt och tillförlitligt i olika koncentrationer.

Gasmätteknik är av säkerhetsskäl undantagen från returer.

Sensor för gastyp: Formaldehyd

mättid 1: 3 min

Standardmätområde 1: 0,2 - 2,5 ppm

mättid 2: 90 s

Standardmätområde 2: 0,5 - 5 ppm

**Teknisk beskrivning**

Sensor för gastyp	Formaldehyd
mättid 1	3 min
mättid 2	90 s
Standardmätområde 2	0,5 - 5 ppm
Standardmätområde 1	0,2 - 2,5 ppm
Produktslag	Engasmätare