



Hylsnyckelsortiment, 1/4 tum fyrkant 11 delar, Antal delar: 11



Beställningsdata

Ordernummer	630372 11
GTIN	3662424080722
Artikelklass	63V

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, **hylsor** enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Fördel:

- På grund av den låga bygghöjden särskilt lämplig för trånga arbetsituationer.
- ger en utrymmesbesparing på upp till 50 % jämfört med konventionella produkter.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M3 – M8.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 10 st strl 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

spärrskaft: 1 st.

Förvaring i: Plastbox

höjd: 33 mm

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 5,5-14 mm

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	5,5-14 mm

Antal delar	11
förpackning	Plastbox
Längd	125 mm
Bredd	65 mm
höjd	33 mm
Produktslag	hylsnyckel