



Geringstving, maximal spännvidd: 120mm



Beställningsdata

Ordernummer	862500 120
GTIN	4008158016825
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Stomme av aducerat gjutgods med fasta, släta backar (spännvinkel 90°). Rörlig spännback för **olika materialtjocklekar**.

Användningsdata:

För vinkelrät fastspänning av arbetsstycken vidsvetsning och monteringsarbeten.

Teknisk beskrivning

maximal spännvidd	120 mm
maximal öppning	100 mm
vikt	7,8 kg
backhöjd	61 mm
Produktslag	Geringstving

