




Geringstving, lätt utförande, maximal öppning: 30mm



Beställningsdata

Ordernummer	862700 30
GTIN	4008158010427
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Metallstomme med plastbeläggning, spännvinkel 90°. Då spännbackarna är rörliga kan tvingen även användas för **olika materialtjocklekar**.

Användningsdata:

För vinkelrät fastspänning av platta material, profiler med mera vid skruvning, limning etc. Får inte användas som svetsstving.

Teknisk beskrivning

spännvidd vid 2 identiska föremål	45 / 45 mm
spännvidd vid 2 olika föremål	23 / 63 mm
maximal öppning	30 mm
backhöjd	30 mm
Produktslag	Geringstving