




## Extra grov högkapacitetstving helt av stål med specialtryckkåpa, spännvidd: 500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	861400 500
GTIN	4008158007717
Artikelklass	83K

### Beskrivning

#### Utförande:

Skena och fast back av draget blankt stål (specialprofil), seghärdade och elförzinkade. Rörlig back av stål, sänksmidd, seghärdad och elförzinkad. Slitstark och lättgående stålspindel med metrisk gänga. Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplatta med inlägg av sintrat stål, vridbar upp till 35°. Seghärdat och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.

#### Användningsdata:

För stora eller mycket stora påfrestningar vid fastspänning av arbetsstycken i t.ex. stålkonstruktioner, smidesverkstäder eller inom lastbils- och maskintillverkning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken upp till 35°. **Maximal spännkraft upp till ca 35000 N.**

### Teknisk beskrivning

spännvidd	500 mm
kapacitet	200 mm
vikt	12,2 kg

skenans tvärsnitt	50×25 mm
Produktslag	Skruvtving

---

## Tillbehör

Trycklock inklusive fästelement	861430
Spindel med vred och trycklock	861440
Gängbussning med säkringsring	861450