



Kapskiva SGP STEEL EXTRA SMAL, skiv-Ø: 115mm



Beställningsdata

Ordernummer	563440 115
GTIN	4007220103890
Artikelklass	55T

Beskrivning

Utförande:

Extra tunn **högeffektiv kapskiva** för snabb kapning med liten gradbildning och låg termisk belastning samt bekvämt, ergonomiskt snitt. Mycket belastningsbar, hög kapacitet och enastående utslitningstid.

Specifikation:

A60Q-CERAMIC SGP STEEL.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	rak
skiv-Ø	115 mm
skivbredd	1 mm
hål-Ø	22,23 mm
för materialtjocklek	3 - 5 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad

optimerad för material	Stål
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
torrt	lämplig		