




Geringstving, lätt utförande, maximal öppning: 60mm



Beställningsdata

Ordernummer	862700 60
GTIN	4008158010410
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Metallstomme med plastbeläggning, spännvinkel 90°. Då spännbackarna är rörliga kan tvingen även användas för **olika materialtjocklekar**.

Användningsdata:

För vinkelrät fastspänning av platta material, profiler med mera vid skruvning, limning etc. Får inte användas som svetsstving. Med snabbinställning.

Teknisk beskrivning

maximal öppning	60 mm
spännvidd vid 2 olika föremål	25 / 140 mm
spännvidd vid 2 identiska föremål	100 / 100 mm
backhöjd	36 mm
Produktslag	Geringstving