



Parallelltving ("spännhand"), Typ: 25



Beställningsdata

Ordernummer	861900 25
GTIN	4045197167514
Artikelklass	82C

Beskrivning

Utförande:

Med trapetsgängad spindel och två ledbara spännbackar. Spännbackarna har alltid tre släta ytor och en yta med krysspår som gör att de kan användas för **fastspänning av vitt skilda arbetsstycken**.

Användningsdata:

För **in- och utvändigt fastspänning** av vitt skilda former.

Material:

Spindel och spännbackar i stål, brunerade
spännvidd för tryck a: 0 - 25 mm
spännvidd för drag b: 20 - 48 mm
spänn djup c: 15 mm
maximal spännkraft: 1000 N

Teknisk beskrivning

maximal spännkraft	1000 N
spännvidd för drag b	20 - 48 mm
spänn djup c	15 mm
spännvidd för tryck a	0 - 25 mm
Produktslag	Skruvtving

