



Parallelltving ("spännhand"), Typ: 50



Beställningsdata

Ordernummer	861900 50
GTIN	4045197167521
Artikelklass	82C

Beskrivning

Utförande:

Med trapetsgängad spindel och två ledbara spännbackar. Spännbackarna har alltid tre släta ytor och en yta med krysspår som gör att de kan användas för **fastspänning av vitt skilda arbetsstycken**.

Användningsdata:

För **in- och utvändigt fastspänning** av vitt skilda former.

Material:

Spindel och spännbackar i stål, brunerade
spännvidd för tryck a: 0 - 50 mm
spännvidd för drag b: 32 - 82 mm
spänn djup c: 30 mm
maximal spännkraft: 2000 N

Teknisk beskrivning

spännvidd för tryck a	0 - 50 mm
maximal spännkraft	2000 N
spänn djup c	30 mm
spännvidd för drag b	32 - 82 mm
Produktslag	Skruvtving

