



Skruvtving med griparmar, spännvidd: 1000mm



Beställningsdata

Ordernummer	861600 1000
GTIN	4008158035833
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Fast back av draget stål (specialprofil), galvaniskt förzinkad. Rörlig back av stål med trapetsgängad spindel och tryckplatta som kan lutas upp till 30°. Då den rörliga backen vänds kan tvingen användas för **töjning utåt** (tryck inifrån och ut).

Användningsdata:

Maximal spännkraft upp till ca 7500 N.

Teknisk beskrivning

vikt	3,8 kg
kapacitet	120 mm
spännvidd	1000 mm
skenans tvärsnitt	28×11 mm
Produktslag	Skruvtving

Tillbehör

Tryckplatta

861605