



Parallelltving ("spännhand"), Typ: 75



Beställningsdata

Ordernummer	861900 75
GTIN	4045197167538
Artikelklass	82C

Beskrivning

Utförande:

Med trapetsgängad spindel och två ledbara spännbackar. Spännbackarna har alltid tre släta ytor och en yta med krysspår som gör att de kan användas för **fastspänning av vitt skilda arbetsstycken**.

Användningsdata:

För **in-** och **utvändig fastspänning** av vitt skilda former.

Material:

Spindel och spännbackar i stål, brunerade
spännvidd för tryck a: 0 - 75 mm
spännvidd för drag b: 40 - 115 mm
spänn djup c: 50 mm
maximal spännkraft: 2500 N

Teknisk beskrivning

spänn djup c	50 mm
spännvidd för tryck a	0 - 75 mm
maximal spännkraft	2500 N
spännvidd för drag b	40 - 115 mm
Produktslag	Skruvtving

