

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-920, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094385 10
GTIN	10076490489387
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-920. Med Ansell Grip Technologie™: Mikroskopiskt små kanaler i nitrilbeläggningen leder bort oljan från kontaktytan och säkerställer ett säkert grepp. Lämpar sig särskilt för metalltillverkning, allmänt verkstads- och maskinunderhåll.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Fingertoppskänsla	God
Oljegrepp	Mycket god
Passform	Mycket god
Handskstorlek	10
Andningsförmåga	God

Material beläggning	Nitril
silikonfri	nej
Värmskydd	Saknas
DMF-fri	nej
Våtgrepp	God
Serie	HyFlex®
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	12
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	latexfritt
EN 388	3131A
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	Nitril
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Längd	246 mm
Färg	blå
vikt	25 g
Stickningsteknik	15G
Användningsdata	Flergångs
Material	Nitril
Produktslag	Universalhandskar