



Parallelltving ("spännhand"), Typ: 100



Beställningsdata

Ordernummer	861900 100
GTIN	4045197167545
Artikelklass	82C

Beskrivning

Utförande:

Med trapetsgängad spindel och två ledbara spännbackar. Spännbackarna har alltid tre släta ytor och en yta med krysspår som gör att de kan användas för **fastspänning av vitt skilda arbetsstycken**.

Användningsdata:

För **in-** och **utvändig fastspänning** av vitt skilda former.

Material:

Spindel och spännbackar i stål, brunerade
spännvidd för tryck a: 0 - 100 mm
spännvidd för drag b: 50 - 150 mm
spänn djup c: 60 mm
maximal spännkraft: 3000 N

Teknisk beskrivning

spännvidd för tryck a	0 - 100 mm
spänn djup c	60 mm
spännvidd för drag b	50 - 150 mm
maximal spännkraft	3000 N
Produktslag	Skruvtving

