

**Garant****Fyrfaldig ringspärrnyckel "4 i 1", Typ: 10-19****Beställningsdata**

Ordernummer	614847 10-19
GTIN	4045197967794
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Mycket lättgående, stabila spärrnycklar på båda sidorna – omkopplingsbara för höger- och vänsterdragning. På båda sidor finns vardera 2 olika nyckelvidder.

Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

**Teknisk beskrivning**

maximal ring-Ø D2	35 mm
Nyckelvidd <sub>4</sub>	19 mm
Nyckelvidd <sub>3</sub>	17 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	13 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h <sub>1</sub>	15 mm
maximal ringhöjd h <sub>2</sub>	20 mm
maximal ring-Ø D1	26 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	10 mm
Totallängd L	210 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel