

Garant**Fyrfaldig ringspärrnyckel "4 i 1", Typ: 8-13****Beställningsdata**

Ordernummer	614847 8-13
GTIN	4045197967787
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Mycket lättgående, stabila spärrnycklar på båda sidorna – omkopplingsbara för höger- och vänsterdragning. På båda sidor finns vardera 2 olika nyckelvidder.

Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

maximal ring- \varnothing D1	20,2 mm
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelvidd ₂	10 mm
maximal ringhöjd h ₂	16,8 mm
maximal ring- \varnothing D2	24,8 mm
Totallängd L	150 mm
Nyckelvidd ₄	13 mm
Nyckelvidd ₃	12 mm
maximal ringhöjd h ₁	13,8 mm
Nyckelvidd ₁	8 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel