

Garant**Fyrfaldig ringspärrnyckel "4 i 1", Typ: 16-19****Beställningsdata**

Ordernummer	614847 16-19
GTIN	4045197972903
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Mycket lättgående, stabila spärrnycklar på båda sidorna – omkopplingsbara för höger- och vänsterdragning. På båda sidor finns vardera 2 olika nyckelvidder.

Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
Nyckelvidd ₁	16 mm
Nyckelvidd ₄	19 mm
maximal ringhöjd h ₂	21,9 mm
maximal ring-Ø D2	33,5 mm
Nyckelvidd ₂	17 mm
Totallängd L	230 mm
maximal ringhöjd h ₁	20,2 mm
Nyckelvidd ₃	18 mm
maximal ring-Ø D1	31,5 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad

Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel