

Mahr**Digital bygelmikrometer IP65 med datautgång, mätområde: 25-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421318 25-50
GTIN	4059192058449
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Innovativ bygelmikrometer med **10 mm höga siffror** på display med hög kontrast. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Härdad och slipad mätspindel. Mättytor av hårdmetall. Framflyttad spärrnyckel med snabbfunktion. Lackerad stålbygel med värmeisolering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nollläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Tack vare en smidig **toleransindikering med extra varningsgränser** ser operatören om och hur arbetsstycket ligger i förhållande till toleransgränserna.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032, 1 inställningsmått från strl 25-50.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.

Teknisk beskrivning

spindel-Ø	6,5 mm
avläsning	0,001 mm
avläsning	0,00005 tum
spindelindelning	0,5 mm

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Kalibrering	B2
felgräns	2 µm
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Knappcell
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivna
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
Kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------