



Parallelltving ("spännhand"), Typ: 150



Beställningsdata

Ordernummer	861900 150
GTIN	4045197167552
Artikelklass	82C

Beskrivning

Utförande:

Med trapetsgängad spindel och två ledbara spännbackar. Spännbackarna har alltid tre släta ytor och en yta med krysspår som gör att de kan användas för **fastspänning av vitt skilda arbetsstycken**.

Användningsdata:

För **in- och utvändigt fastspänning** av vitt skilda former.

Material:

Spindel och spännbackar i stål, brunerade
spännvidd för tryck a: 0 - 150 mm
spännvidd för drag b: 50 - 200 mm
spänn djup c: 100 mm
maximal spännkraft: 3500 N

Teknisk beskrivning

spännvidd för drag b	50 - 200 mm
maximal spännkraft	3500 N
spänn djup c	100 mm
spännvidd för tryck a	0 - 150 mm
Produktslag	Skruvtving

