



## Sladdlös våt-/torrdammsugare, Typ: M18VC2-0



### Beställningsdata

Ordernummer	070230 M18VC2-0
GTIN	4058546219741
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

Portabel och effektstark batteridrivnen 18 V våt-/torrdammsugare.

- **80 mbar undertryck.**
- **Drifttid upp till 30 minuter på en batteriladdning (9,0 Ah).**
- **Inbyggd utblåsfunktion.**
- **HEPA-filter fångar upp 99,97 % av alla dammpartiklar.**
- **Behållarvolym fast/flytande: 9,8 / 7,5 l.**
- **Luftflöde 1300 l/min**

#### leveransinnehåll:

**Utan ackumulator och utan laddare.**

Inklusive filter, sugslang, grovsmutsmunstycke och fogmunstycke.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073816; nr 073827 och nr 073840.

### Teknisk beskrivning

behållarvolym	7,5 l
tillverkarens beteckning	M18VC2-0
Flöde	1300 l/min

Batterispänning	18 V
Längd sugslang	0,47 m
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Vikt utan batteri	5,3 kg
Energiförsörjning	Batteridrivnen
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
Produktslag	Våt- och torrdammsugare

---

## Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218SC	073840 M1218SC
Batteriladdare Typ M1418C6	073840 M1418C6