



## Svetstving med polanslutning, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	862310 1
GTIN	4008158015439
Artikelklass	83K

### Beskrivning

#### Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducerat gjutgods med anslutningsögla för elsvetskabel på övre spännarmen. Kraftig spindel med rörlig, kulledd tryckbricka. Höglansförzinkad skruvtving.

### Teknisk beskrivning

spännvidd	150 mm
kapacitet	80 mm
för maximal strömstyrka	400 A
skenans tvärsnitt	25×6 mm
Produktslag	Skruvtving