



Svetstving med polanslutning, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	862310 2
GTIN	4008158031743
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducerat gjutgods med anslutningsögla för elsvetskabel på övre spännarmen. Kraftig spindel med rörlig, kulledd tryckbricka. Höglansförzinkad skruvtving.

Teknisk beskrivning

spännvidd	150 mm
skenans tvärsnitt	30×8 mm
för maximal strömstyrka	600 A
kapacitet	60 mm
Produktslag	Skruvtving