

Hartig

Innermikrometer med dubbelskänklar, mätområde: 50-75mm**Beställningsdata**

Ordernummer	426900 50-75
GTIN	4250099624021
Artikelklass	46P

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdad, slipad och läppad spindel. Rundade mätskänklar med avsatser försedda med hårdmetall. Konstant mättryck på grund av känselvred. Mättrumma med tydligt graverade och svarta skalstreck och siffror. Förokromad mikrometer. Med justerskruv och låsskruv.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030.

OBS!:

Utförande för mätområde upp till 600 mm på begäran.

Teknisk beskrivning

Mättrummans \emptyset	21 mm
felgräns	3 μ m
avläsning	0,01 mm
mätområde	50 - 75 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B4
Produktslag	Innermikr. med skänklar

Tjänster

KalibreringInnermikr. med skänklar maximaltmätområde
75 mm

022360 75

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 7 mm	484030 7
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 175 mm	484030 175
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 16 mm	484030 16
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 40 mm	484030 40
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 35 mm	484030 35
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 3 mm	484030 3
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 38 mm	484030 38
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 46 mm	484030 46
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 275 mm	484030 275
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 17 mm	484030 17
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 70 mm	484030 70
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 36 mm	484030 36
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 42 mm	484030 42
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 50 mm	484030 50
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 75 mm	484030 75
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 100 mm	484030 100
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 125 mm	484030 125
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 225 mm	484030 225
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 150 mm	484030 150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 200 mm	484030 200
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 32 mm	484030 32

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 95 mm	484030 95
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 18 mm	484030 18
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 13 mm	484030 13
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 90 mm	484030 90
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 45 mm	484030 45
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 15 mm	484030 15
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 20 mm	484030 20
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 24 mm	484030 24
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 34 mm	484030 34
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 80 mm	484030 80
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 4 mm	484030 4
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 60 mm	484030 60
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 6 mm	484030 6
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 14 mm	484030 14
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 8 mm	484030 8
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 26 mm	484030 26
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 9 mm	484030 9
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 12 mm	484030 12
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 5 mm	484030 5
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 19 mm	484030 19
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 65 mm	484030 65
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 28 mm	484030 28
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 25 mm	484030 25
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 44 mm	484030 44
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 85 mm	484030 85