



Geringstving, maximal spännvidd: 90mm



Beställningsdata

Ordernummer	862500 90
GTIN	4008158016832
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Stomme av aducerat gjutgods med fasta, släta backar (spännvinkel 90°). Rörlig spännback för **olika materialtjocklekar**.

Användningsdata:

För vinkelrät fastspänning av arbetsstycken vidsvetsning och monteringsarbeten.

Teknisk beskrivning

maximal öppning	60 mm
vikt	3,8 kg
maximal spännvidd	90 mm
backhöjd	35 mm
Produktslag	Geringstving

