



HOLEX CleverDrill kortborrsats HSS nr 113005, typ N med kassett, obelagd, Typ: 1-10



Beställningsdata

Ordernummer	113510 1-10
GTIN	4045197972866
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Sammansatt av korta borrar nr 113005.

Stabil borrar för alla standardtillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning.

Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Borrområde: 1 - 10 mm

Antal borrar: 19

intervall mellan borrar: 0,5 mm

Teknisk beskrivning

Skaft	Cylindriskt skaft
intervall mellan borrar	0,5 mm
Borrområde	1 - 10 mm
Antal borrar	19

Antal skär Z	2
Serie	HOLEX CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 1897
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	130 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	63 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	30 m/min	K
CuZn	lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 2 mm	113005 2
---	----------

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 5 mm	113005 5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 5,5 mm	113005 5,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 10 mm	113005 10
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 4,5 mm	113005 4,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 7 mm	113005 7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 6 mm	113005 6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 9 mm	113005 9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 8,5 mm	113005 8,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 6,5 mm	113005 6,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 3,5 mm	113005 3,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 4 mm	113005 4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 9,5 mm	113005 9,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 7,5 mm	113005 7,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 2,5 mm	113005 2,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 8 mm	113005 8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS Ø DC h8 3 mm	113005 3