



## Sladdlös LED-strålkastare 0-Version utan batteri, 18 V, Typ: GLI18300



### Beställningsdata

Ordernummer	073205 GLI18300
GTIN	3165140876193
Artikelklass	03B

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust 18 V LED-batterilampa med fällbart lamphuvud. 6 ljusstarka lysdioder med 300 lumen och mycket lång brinntid.

Flexibel tillämpning tack vare olika belysningspositioner.

#### leveransinnehåll:

**Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.**

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

### Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
tillverkarens beteckning	GLI 18V-300
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Vikt utan batteri	300 g

Ijusflöde	300 lm
Belysning	LED-modul
Energiförsörjning	Batteridrivnen
ATEX-zon	ingen
Produktnamnsattribut	18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Produktslag	Arbetsbelysning

---

## Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073853 B18
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073851 B18
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV