


Garant**Polerskiva (SiC), Ø 125 mm, Kornstorlek: 800****Beställningsdata**

Ordernummer	566970 800
GTIN	4045197973337
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Elastisk polyuretan-poleringskiva med SiC-slipkorn.

Användningsdata:

För bearbetning av större ytor. Genom efterföljande användning av de enskilda kornen går det att skapa mycket fina ytor med spegelglans. Ingen polerpasta behövs. Fin **spegelblank yta**.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Formbeskrivning	plan
optimerad för material	INOX
optimerad för material	järnfria metaller
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	30 m/s
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
Produktslag	Polerskiva

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		