



Stegback Mobil, För typ: 160



Beställningsdata

Ordernummer	361450 160
GTIN	4250364403382
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

Rörlig back.

Storlek 90, 125 och 160 med **klick-snabbytessystem**, för nr 361440 endast i storlek 90 och 125.

Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken som är förbearbetade till parallellitet. Gänga M10 och M6 för infästning av utanpåbackar med klicksnabbytessystem för klicklister och backar.

Fäste för höjdanlag på höga sidan eller låga sidan (nr 361950; 361960; 361970).

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

Alla typer av TC, LC, Garant-NC, Titan och tidigare utförande NC.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar. 1 stegback.

Teknisk beskrivning

Längd l_1	64 mm
Höjd h_1	25 mm
backhöjd h	50 mm

passar färgkod	TC
passar färgkod	LC
passar färgkod	NC8
passar färgkod	Titan2/TitanSense
passar färgkod	HOLEX NC
backbredd b	160 mm
backlängd l	114 mm
Produktslag	Skruvstycksbackar