

**Ansell****Handske, par HyFlex® 11-816, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094356 10
GTIN	10076490450028
Artikelklass	04P

**Beskrivning****Utförande:**

HyFlex® 11-816. Extremt tunn och robust handske tack vare **18 gauge-stickningsteknik**.

**Ökad livslängd och slitstyrka** tack vare skumplastbeläggning med FORTIX™ Abrasion Resistance Technology. **Fri från lösningsmedel och skadliga ämnen**, certifierad enligt Oeko-Tex-standarden. Speciellt lämplig för lätta monteringsarbeten med höga krav på precision, slutmontering av elmotorer, klimatsystem, kabelhärvor.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Serie	HyFlex®
Handskstorlek	10
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar

Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Innehåll	12
Handskegenskap	latexfritt
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
Handskegenskap	Silikonfri
EN 388	4121A
Hållarmaterial	Nylon-spandex
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Längd	219 mm
Färg	svart / blå
vikt	20,4 g
Stickningsteknik	18G
Användningsdata	Flergångs
Material	Nitrilskum
Skärskyddsklass	A
Produktslag	Universalhandskar