



## Ringspärrnycklar, nyckelvidder: 19X22mm



### Beställningsdata

Ordernummer	614843 19X22
GTIN	4045197973344
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Omställbar för höger- och vänsterdragning, samt mittläge. Med olika nyckelvidder, djupkrökta. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

#### Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

### Teknisk beskrivning

Nyckelvidd <sub>1</sub>	19 mm
maximal ring-Ø D2	48 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	22 mm
maximal ring-Ø D1	35 mm
Totallängd L	300 mm
maximal ringhöjd h <sub>2</sub>	30 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h <sub>1</sub>	24 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Böjd ring	ja
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel