



## Ringspärrnycklar, nyckelvidder: 30X32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	614843 30X32
GTIN	4045197973375
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Omställbar för höger- och vänsterdragning, samt mittläge. Med olika nyckelvidder, djupkrökta. Extremt liten omtagsvinkel, 5°.

#### Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

### Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
Nyckelvidd <sub>1</sub>	30 mm
maximal ring-Ø D1	60 mm
maximal ringhöjd h <sub>2</sub>	35 mm
maximal ringhöjd h <sub>1</sub>	34 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	32 mm
Totallängd L	380 mm
maximal ring-Ø D2	64,5 mm
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Böjd ring	ja
Spärnnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel