



## Slipskiva CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Typ: D852



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 566368 D852   |
| GTIN         | 4007220068380 |
| Artikelklass | 55K           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Slipskiva **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, hela ytan belagd med galvaniskt bunden diamant.

#### Användningsdata:

För bearbetning av mycket hårda material som titan, nickellegeringar, gjutjärn, hårda, keramik och kompositmaterial. För yt- och kantbearbetning, svetsfogsbearbetning och gradning.

Inklusive spännfläns nr 566365.

maximal periferihastighet: 40 m/s

hål-Ø: 22,23 mm

### Teknisk beskrivning

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| hål-Ø                       | 22,23 mm  |
| Slipmedlets beteckning      | D         |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 %   |
| Produktnamnsattribut        | Ø 125 mm  |
| rekommenderad arbetsvinkel  | 5-15 grad |
| maximal periferihastighet   | 40 m/s    |

Produktslag

Slipskiva

**Användardata**

|                                  | <b>Lämplighet</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kod</b> |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 55 HRC                    | lämplig           |                      |                |
| Stål < 60 HRC                    | lämplig           |                      |                |
| Stål < 67 HRC                    | lämplig           |                      |                |
| Hårdmetall (HM)                  | lämplig           |                      |                |
| Ti                               | lämplig           |                      |                |
| GG(G)                            | lämplig           |                      |                |
| Plast, glasfiberarmerad<br>plast | lämplig           |                      |                |
| torrt                            | lämplig           |                      |                |