



## Slipskiva CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Typ: D427



### Beställningsdata

Ordernummer	566368 D427
GTIN	4007220068359
Artikelklass	55K

### Beskrivning

#### Utförande:

Slipskiva **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, hela ytan belagd med galvaniskt bunden diamant.

#### Användningsdata:

För bearbetning av mycket hårda material som titan, nickellegeringar, gjutjärn, hårda, keramik och kompositmaterial. För yt- och kantbearbetning, svetsfogsbearbetning och gradning.

Inklusive spännfläns nr 566365.

maximal periferihastighet: 40 m/s

hål-Ø: 22,23 mm

### Teknisk beskrivning

skiv-Ø	125 mm
hål-Ø	22,23 mm
Slipmedlets beteckning	D
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
rekommenderad arbetsvinkel	5-15 grad

maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
torrt	lämplig		