

**Handske, par Sahara® 100, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094413 10
GTIN	4008198710004
Artikelklass	04Q

**Beskrivning****Utförande:**

Sahara® 100. Handske av bomullstrikå med stickad bas och 3/4-nitrilbeläggning för ett säkert och bekvämt skydd vid arbete med oljiga och blöta delar. **Oeko-Tex Standard 100** och lämpar sig i enlighet med EU 1935/2004 för **hantering av livsmedel**. Lämpar sig särskilt väl för arbete med blöta eller oljiga delar, verkstadsarbeten, trädgårdsarbete, byggnadsindustri.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Andningsförmåga	Måttlig
DMF-fri	ja
Passform	God
tillverkarens beteckning	Sahara 100

Värmeskydd	Saknas
Handskstorlek	10
Material beläggning	Nitril
Fingertoppskänsla	Måttlig
Våtgrepp	Mycket god
Oljegrepp	Måttlig
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Innehåll	13
Handskegenskap	DMF-fri
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Handskegenskap	latexfritt
elektrostatisk egenskap	0,9 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Hållarmaterial	Bomull
Beläggning	Nitril
Beläggningvariant	3/4 beläggning
användningsområde	Allround
Längd	240 - 260 mm
Färg	gul
vikt	81 g
Användningsdata	Flegångs
Skärskyddsklass	1
Produktslag	Universalhandskar