

**Ansell****Handske, par HyFlex® 11-528, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094487 8
GTIN	10076490448568
Artikelklass	04P

**Beskrivning****Utförande:**

HyFlex® 11-528. Lätt och hudvänlig genomskärningsskyddad handske med INTERCEPT™-garn i **18-Gauge-stickningsteknologi** för bra fingerrörlighet och bra grepp vid greppande av små - och lätt oljiga - komponenter.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Handskstorlek	8
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
Handskegenskap	DMF-fri

Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Stickningsteknik	18G
EN 388	3X32B
Hållarmaterial	INTERCEPT™
Beläggning	Nitril
Material	Nitril
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	svart / blå
vikt	26,4 g
Längd	230 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar