

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-541, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094563 10
GTIN	10076490458611
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-541. Mycket lätt handske med 18-Gauge-stickningsteknologi kombinerat med ett bra skärskydd (Klass D enligt EN 388:2016) på grund av den kombinerade användningen av INTERCEPT™- och KEVLAR®-garn. Tunn och robust beläggning av nitrilskum. Perfekt för montering av vassa metalldelar.

Norm:

EN 388; EN 420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Skärskyddsklass: D

Färg: svart/grå

silikonfri: ja

Teknisk beskrivning

silikonfri	ja
Handskstorlek	10
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar

Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	latexfritt
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik	18G
Tvättning	40 °C kulörtvätt
EN 388:2016	4X21D
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	INTERCEPT™, Kevlar
Beläggning	Nitrilskum
Material	Nitrilskum
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	svart/grå
vikt	24 g
Längd	196 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	D
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar