

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-542, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094568 8
GTIN	10076490449565
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-542. Handske med ultrahögt genomskärningsskydd i klass F. Speciell lättviktskonstruktion för hög komfort och bra fingerrörlighet. Handryggen är andningsaktiv och den smutsokänsliga nitrilbeläggningen möjliggör kortvarig hantering av heta föremål upp till 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

silikonfri	ja
Handskstorlek	8
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Innehåll	12

Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	latexfritt
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	INTERCEPT™
Beläggning	Nitril
Material	Nitril
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	svart
Norm	EN 407
vikt	30,9 g
Kontaktvärme upp till	100 °C
Längd	213 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	F
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar