

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-542, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	094568 10
GTIN	10076490449589
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-542. Handske med ultrahögt genomskärningsskydd i klass F. Speciell lättviktskonstruktion för hög komfort och bra fingerrörlighet. Handryggen är andningsaktiv och den smutsokänsliga nitrilbeläggningen möjliggör kortvarig hantering av heta föremål upp till 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	10
silikonfri	ja
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12

Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	latexfritt
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	INTERCEPT™
Beläggning	Nitril
Material	Nitril
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	svart
Norm	EN 407
vikt	30,9 g
Kontaktvärme upp till	100 °C
Längd	213 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	F
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar