

3M**Slippappersrondell Cubitron™II 947A, Ø 115 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	567520 120
GTIN	4054596381216
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Sliprondeller med precisionsformade **Cubitron™II** keramikkorn (självskärpande) och stark X-väv. **Maximal slipeffekt** och **livslängd**.

Baksidan är täckt av velour och är självhäftande i kombination med **stödtallrik med kardborre**, t.ex. nr **5677607760**. För snabba skivbyten.

Utförande reklamtext:

Sliprondeller med precisionsformade **Cubitron™II** keramikkorn (självskärpande) och stark X-väv. **Maximal slipeffekt** och **livslängd**.

Användningsdata:

På **vinkelslipmaskiner** resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet **40 m/s**.

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som **rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan**.

OBS!:

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr 566902 – 566950. Minislipsystem Ø 50 mm och Ø 75 mm se nr 554005 och följande.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	115 mm
Kornstorlek	120
slipmedelsunderlag	Vävunderlag
Serie	Cubitron™II
Slipmedel	Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 115 mm
Maskin	Vinkelslipmaskin, excenterslipmaskin
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
torrt	lämplig		