

**3M****Slippappersrondell Cubitron™II 947A, Ø 125 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	567521 80
GTIN	30076308457052
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

**Baksidan är täckt av velour och är självhäftande** i kombination med **stödtallrik med kardborre**, t.ex. nr **5677607760**. För snabba skivbyten.

Sliprondeller med precisionsformade **Cubitron™II** keramikkorn (självskärpande) och stark X-väv. **Maximal slipeffekt** och **livslängd**.

**Utförande reklamtext:**

Sliprondeller med precisionsformade **Cubitron™II** keramikkorn (självskärpande) och stark X-väv. **Maximal slipeffekt** och **livslängd**.

**Användningsdata:**

På **vinkelslipmaskiner** resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet **40 m/s**.

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som **rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan**.

**OBS!:**

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr 566902 – 566950. Minislipsystem Ø 50 mm och Ø 75 mm se nr 554005 och följande.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	80
slipmedelsunderlag	Vävunderlag
skiv-Ø	125 mm
Serie	Cubitron™II
Slipmedel	Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
Maskin	Vinkelslipmaskin, excenterslipmaskin
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
torrt	lämplig		