

**Ansell****Handske, par HyFlex® 11-542, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094568 7
GTIN	10076490449558
Artikelklass	04P

**Beskrivning****Utförande:**

HyFlex® 11-542. Handske med ultrahögt genomskärningsskydd i klass F. Speciell lättviktskonstruktion för hög komfort och bra fingerrörlighet. Handryggen är andningsaktiv och den smutsokänsliga nitrilbeläggningen möjliggör kortvarig hantering av heta föremål upp till 100 °C.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Handskstorlek	7
silikonfri	ja
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Innehåll	12

Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	latexfritt
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	INTERCEPT™
Beläggning	Nitril
Material	Nitril
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Färg	svart
Norm	EN 407
vikt	30,9 g
Kontaktvärme upp till	100 °C
Längd	213 mm
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	F
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar