

HOLEX**Lamellslipvals M14 Vågig slipnylon, Ø 100×50 mm, Motsvarande kornstorlek: 180****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 566375 180 |
| GTIN | 4045197973115 |
| Artikelklass | 52M |

Beskrivning**Utförande:**

Sinusformigt lagd slipnylon med normalkorund (A) utan skurna kanter.

Användningsdata:

För **mattpolering** och **polering utan ansatser**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| rekommenderat varvtal | 2800 min ⁻¹ |
| maximalt varvtal: | 6000 min ⁻¹ |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| Gänga | M14 |
| Produktnamnsattribut | Ø 100×50 mm |
| optimerad för material | Stål |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| optimerad för material | INOX |
| maximal periferihastighet | 30 m/s |
| Produktslag | Lamellslipskiva väv, slitsad |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Hårdmetall (HM) | mindre lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | mindre lämplig | | |
| Lacker | lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |