

**HOLEX****Lamellslipvals M14 Vågig slipnylon, Ø 100×50 mm, Motsvarande kornstorlek: 280****Beställningsdata**

Ordernummer	566375 280
GTIN	4045197973122
Artikelklass	52M

**Beskrivning****Utförande:**

Sinusformigt lagd slipnylon med normalkorund (A) utan skurna kanter.

**Användningsdata:**

För **mattpolering** och **polering utan ansatser**.

**Teknisk beskrivning**

rekommenderat varvtal	2800 min <sup>-1</sup>
maximalt varvtal:	6000 min <sup>-1</sup>
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Gänga	M14
Produktnamnsattribut	Ø 100×50 mm
optimerad för material	Stål

optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	30 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva väv, slitsad

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		