

Honeywell**Handske, par Diamond Black Skin B, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094498 9
GTIN	13603835657223
Artikelklass	09A

Beskrivning**Utförande:**

Diamond Black Skin B. Den här genomskärningsskyddade handsken har nitrilskumbeläggning med särskild ytbehandling för god gripförmåga och maximal fingerrörlighet vid mycket liten ansträngning. **18-Gauge-stickningsmetod.** Perfekt för arbete i något oljig miljö.

Norm:

EN 388; EN 420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Propriété des gants: Sans silicone

Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes

Caratteristiche guanti: Privi di silicone

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

silikonfri: ja

Teknisk beskrivning

silikonfri	ja
Handskstorlek	9
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Genomskärningsskyddade handskar
Handskegenskap	Silikonfri
Stickningsteknik	18G
EN 388:2016	4X42B
Hållarmaterial	Dyneema®
Beläggning	Nitrilskum
användningsområde	Allround
Färg	svart
Skärskyddsklass	B
Produktslag	Genomskärningsskyddade handskar