

Kantavkännare TIN, Mäthuvud-Ø: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	359005 10
GTIN	4260192272944
Artikelklass	38D

Beskrivning

Utförande:

Spetsen är elastiskt förbunden med inspänningsskaftet via en fjäder och ger en

uppriktningssnoggrannhet på 0,01 mm.

Alla delar är helt härdade och slipade.

Antimagnetisk:

Användningsdata:

För uppriktning av referensytor eller kanter på verktyg.

Spindelvarvtal cirka 600 varv/minut.

Teknisk beskrivning

totallängd	84 mm
Mäthuvud-Ø	10 mm
inspänningsskaftets Ø	10 mm
Produktslag	Pickup

