

## Kantavkännare TIN, Mäthuvud-Ø: 10/4mm



### Beställningsdata

Ordernummer	359005 10/4
GTIN	4260192272951
Artikelklass	38D

### Beskrivning

#### Utförande:

Spetsen är elastiskt förbunden med inspänningsskaftet via en fjäder och ger en

**uppriktningssnoggrannhet på 0,01 mm.**

Alla delar är helt härdade och slipade.

Antimagnetisk: Med avsmalnad spets Ø 10 och 4 mm .

#### Användningsdata:

För uppriktning av referensytor eller kanter på verktyg.

Spindelvarvtal cirka 600 varv/minut.

### Teknisk beskrivning

inspänningsskaftets Ø	10 mm
Mäthuvud-Ø	10 mm
totallängd	90 mm
Produktslag	Pickup

