

HOLEX**Optisk nollpunktsindikator, Typ: 60M****Beställningsdata**

Ordernummer	359081 60M
GTIN	4045197973535
Artikelklass	32B

Beskrivning**Utförande:**

Härdat specialstål.

Funktion:

- **Kör mot kontaktytan med stående verktyg. När lysdioden tänds har referensmåttet 60 mm ($\pm 0,01$) nåtts. En fjäderväg på ca 2 mm skyddar mot för lång förflyttning.**
- **Storlek 60M är magnetisk för horisontell användning.**

Användningsdata:

För nollställning av verktyg och inställning av maskinspindlars referenspunkt.

leveransinnehåll:

Inklusive provningscertifikat och bruksanvisning.

Inklusive specialbatteri nr 081560 storlek 357.

OBS!:

Kan endast användas med ledande arbetsstycken. Ej vattentät.

Teknisk beskrivning

Höjd a	60 mm
Antal ingående batterier	1

Fotbredd b	31 mm
Utförande	magnetiska
Käftbredd c	18 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Produktslag	Nollställningsapparat

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
---	------------