



Skruvdragare med momentfrånslag och ParameterControl Vinkelstavskruvdragare, Typ: 71126860



Beställningsdata

Ordernummer	071120 71126860
GTIN	4014586887968
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

FEIN ACCU TEC skruvdragare med momentfrånslag är konstruerade för högsta möjliga maximala krav på **exakta skruvförband i serieproduktion**.

- **Borstlösa EC-motorer med flera gånger längre livstid och upp till 80 % lägre underhållskostnader.**
- **Återstartfördröjning efter skruvdragningen för att förhindra efterdragning.**
- **Återstartspärr när batteriladdningen inte är tillräcklig för skruvdragningen.**
- **Snäva åtdragnings toleranser för hög skruvdragningskvalitet.**
- **Konstanta, exakta åtdragningsmoment oberoende av skruvförbandstyp.**
- **Provningsklara skruvdragare, CmK-värde > 1,67 ± 10 % (avser 6 sigma) enligt ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Lossningsmomentet ligger 25 % över åtdragningsmomentet.

Skruvdragare med momentfrånslag, med ParameterControl för enkel och individuell programmering på PC vid användning av programmeringsadapter (nr 071135 92604163 storlek 92604163).

Fritt programmerbara parametrar: Varvtal, rotationsriktning, åtdragningsvinkel, vridmomenttröskel och tid.

Upp till 5 programsteg. Exakt anpassning till aktuell tillämpning. **Ändlägesfrånkoppling via mekanisk koppling** Perfekt för process- och tidsoptimering.

Skruvdragare med momentfrånslag för litiumjonbatteri. Underhållsfri upp till 500.000 skruvdragningar.

leveransinnehåll:

Skruvdragaren levereras ren, **utan batteri, laddare, inställningsverktyg och vinkelhuvud**.
Beställ batteri, laddare, inställningsverktyg och vinkelhuvud speciellt till apparaten.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns från nr 073832.

Vridmomentprovare finns från nr 654300.

Vridmoment-/vridvinkelsensorer finns under nr 654381.

Kalibreringsservice på förfrågan.

Teknisk beskrivning

momentintervall	3 - 12 Nm
passande vinkelhuvud	071133 18020; 21020; 14010
Batterispänning	12 V
Batterispänning	18 V
Batterityp	Litiumjon
tillverkarens beteckning	ASW 18-12 PC
motorkonstruktion	Borstlös EC-motor
varvtalsområde	75 - 1020 min ⁻¹
Utförande	Vinkelstavskruvdragare
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fin typ E 12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
vikt inklusive batteri	1 kg
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Skruvdragare

Tillbehör

Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare "TST" maximalt vridmoment 25 Nm	654300 25
Programmeringsadapter Typ 92604163	071135 92604163
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073835 FE18
Vinkelhuvud för ASW 18 Typ 21020	071133 21020

Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"TTT"	654340
Vinkelhuvud för ASW 18 Typ 18020	071133 18020
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073837 FE18
ACCU TEC-inställningsverktyg Typ ESTW	071119 ESTW