



## Skruvdragare med momentfrånslag och ParameterControl Vinkelstavskruvdragare, Typ: 71127060



### Beställningsdata

Ordernummer	071120 71127060
GTIN	4014586888002
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

**FEIN ACCU TEC skruvdragare med momentfrånslag** är konstruerade för högsta möjliga maximala krav på **exakta skruvförband i serieproduktion**.

- **Borstlösa EC-motorer med flera gånger längre livstid och upp till 80 % lägre underhållskostnader.**
- **Återstartfördröjning efter skruvdragningen för att förhindra efterdragning.**
- **Återstartspärr när batteriladdningen inte är tillräcklig för skruvdragningen.**
- **Snäva åtdragningstoleranser för hög skruvdragningskvalitet.**
- **Konstanta, exakta åtdragningsmoment oberoende av skruvförbandstyp.**
- **Provningsklara skruvdragare, CmK-värde > 1,67 ± 10 % (avser 6 sigma) enligt ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

**Lossningsmomentet ligger 25 % över åtdragningsmomentet.**

Skruvdragare med momentfrånslag, med ParameterControl för enkel och individuell programmering på PC vid användning av programmeringsadapter (nr 071135 92604163 storlek 92604163).

**Fritt programmerbara parametrar:** Varvtal, rotationsriktning, åtdragningsvinkel, vridmomenttröskel och tid.

Upp till 5 programsteg. Exakt anpassning till aktuell tillämpning. **Ändlägesfrånkoppling via mekanisk koppling** Perfekt för process- och tidsoptimering.

**Skruvdragare med momentfrånslag för litiumjonbatteri. Underhållsfri** upp till 500.000 skruvdragningar.

**leveransinnehåll:**

Skruvdragaren levereras ren, **utan batteri, laddare, inställningsverktyg och vinkelhuvud**.  
Beställ batteri, laddare, inställningsverktyg och vinkelhuvud speciellt till apparaten.

**OBS!:**

Passande batterier och laddare finns från nr 073832.

Vridmomentprovare finns från nr 654300.

Vridmoment-/vridvinkelsensorer finns under nr 654381.

Kalibreringsservice på förfrågan.

## Teknisk beskrivning

varvtalsområde	65 - 900 min <sup>-1</sup>
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fin typ E 12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
Utförande	Vinkelstavskruvdragare
Batterityp	Litiumjon
vikt inklusive batteri	1,2 kg
tillverkarens beteckning	ASW 18-18 PC
Batterispänning	12 V
Batterispänning	18 V
motorkonstruktion	Borstlös EC-motor
passande vinkelhuvud	071133 17010
momentintervall	6 - 18 Nm
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Skruvdragare

## Tillbehör

ACCU TEC-inställningsverktyg Typ ESTW	071119 ESTW
Vinkelhuvud för ASW 18 Typ 21020	071133 21020
Elektroniskt testinstrument för momentskruvdragare "TST" maximalt vridmoment 25 Nm	654300 25
Elektroniskt testinstrument för momentnycklar "TTT"	654340

Vinkelhuvud för ASW 18 Typ 18020	071133 18020
Programmeringsadapter Typ 92604163	071135 92604163
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073835 FE18