

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-920, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	094385 11
GTIN	10076490488359
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-920. Med Ansell Grip Technologie™: Mikroskopiskt små kanaler i nitrilbeläggningen leder bort oljan från kontaktytan och säkerställer ett säkert grepp. Lämpar sig särskilt för metalltillverkning, allmänt verkstads- och maskinunderhåll.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Värmeskydd	Saknas
Våtgrepp	God
Oljegrepp	Mycket god
silikonfri	nej
Handskstorlek	11

DMF-fri	nej
Fingertoppskänsla	God
Material beläggning	Nitril
Andningsförmåga	God
Passform	Mycket god
Serie	HyFlex®
Handskslag	Universalhandskar
Skyddskategori	Kategori II
Innehåll	12
Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	latexfritt
EN 388	3131A
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	Nitril
Beläggningssvariant	Handflata
användningsområde	Allround
Längd	246 mm
Färg	blå
vikt	25 g
Stickningsteknik	15G
Användningsdata	Flergångs
Material	Nitril
Produktslag	Universalhandskar